





Rzut 3D



## Wymiarowanie podstawowe



Bryła 3D

Powierzchnia do polerowania (wymagane lustro),  
diament 0,10 um

Wykonać z: Stal NC-10 lub nowszy stop  
do hartowania (z podaniem typu materiału)  
możliwość przymiary (pasowania) do elementu TBH-PART-002A  
minimalnie wykonać 10 sztuk (prototyp),  
UWAGA! Ważna jakość wykonania powierzchni, element pracuje pod dużym ciśnieniem wraz z uszczelkami w tym miejscu